

## Låshake • med grepp, enkelt EH 24101.



### Produktbeskrivning

För låsning av dörrar, lådor och som ett transportstöd etc.  
Detta lås fixerar 4 x 90 °.

### Material

#### Fläns

- Zink gjutet, plastbelagd, svart


#### Manöverspak

- Zink, gjutet, plastbelagd, silver, liknande RAL 9006, matt yta
- Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta


#### Innerdelar

- Zink gjutet
- stål
- plast


### Ritning



## Orderinformation

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimension				Max. last F max. [N]	 [g]	Art.nr.
				h <sub>1</sub> ~ [mm]	h <sub>2</sub> ~	h <sub>3</sub> min.	l <sub>2</sub>			
<b>med monteringsfläns – Bild 1, silver</b>										
17	40	10	–	22	16,5	21,5	11	450	75	<a href="#">24101.0201</a>
17	55	10	–	22	16,5	21,5	11	450	83	<a href="#">24101.0204</a>
<b>med monteringsfläns – Bild 1, svart</b>										
17	40	10	–	22	16,5	21,5	11	450	75	<a href="#">24101.0202</a>
17	55	10	–	22	16,5	21,5	11	450	83	<a href="#">24101.0203</a>
<b>med invändig gänga – Bild 2, silver</b>										
17	40	10	–	22	16,5	21,5	11	450	57	<a href="#">24101.0231</a>
17	55	10	–	22	16,5	21,5	11	450	65	<a href="#">24101.0234</a>
<b>med invändig gänga – Bild 2, svart</b>										
17	40	10	–	22	16,5	21,5	11	450	57	<a href="#">24101.0232</a>
17	55	10	–	22	16,5	21,5	11	450	65	<a href="#">24101.0233</a>
<b>Med utvändig gänga – Bild 3, silver</b>										
17	40	10	19	22	16,5	21,5	11	450	69	<a href="#">24101.0261</a>
17	55	10	19	22	16,5	21,5	11	450	76	<a href="#">24101.0264</a>
<b>Med utvändig gänga – Bild 3, svart</b>										
17	40	10	19	22	16,5	21,5	11	450	69	<a href="#">24101.0262</a>
17	55	10	19	22	16,5	21,5	11	450	76	<a href="#">24101.0263</a>

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."