

Inställningsbricka • med sensoradapter

EH 25070.



Produktbeskrivning

Tillgänglig i två versioner, slitsad eller delad. Fastsättningsring med en yttre diameter överstigande 10 mm har fastsättningsmöjlighet till sensorer, brytare osv. Universiell applikation dvs. som en begränsningbrytare på en kolvstång. Fastsättningsring tillverkad av rostfritt stål med stor hållkraft.

Material


Skruv

- Rostfritt stål

Fastsättningsring


- Rostfritt stål 1.4021

Ritning





Orderinformation

d ₁ H8	d ₂ -0,5	d ₃	Dimension			s	SW [mm]	[g]	Art.nr.
			d ₄	l	[mm]				
slitsad – Bild 1									
10	40	6,5	M5	14,5	12	4	99	25070.0010	
12	40	6,5	M5	14,5	12	4	93	25070.0012	
14	45	9,0	M6	16,5	13	5	125	25070.0014	
15	45	9,0	M6	16,5	13	5	122	25070.0015	
16	45	9,0	M6	16,5	13	5	120	25070.0016	
18	50	9,0	M6	18,5	13	5	151	25070.0018	
20	50	9,0	M6	18,5	13	5	144	25070.0020	
22	65	13,0	M8	23,5	18	6	359	25070.0022	
24	65	13,0	M8	23,5	18	6	349	25070.0024	
25	65	13,0	M8	23,5	18	6	345	25070.0025	
30	75	13,0	M8	27,0	20	6	506	25070.0030	
32	80	13,0	M8	30,0	20	6	588	25070.0032	
35	80	13,0	M8	30,0	20	6	566	25070.0035	
delad – Bild 2									
10	40	6,5	M5	14,5	12	4	94	25070.0110	
12	40	6,5	M5	14,5	12	4	90	25070.0112	
14	45	9,0	M6	16,5	13	5	114	25070.0114	
15	45	9,0	M6	16,5	13	5	112	25070.0115	
16	45	9,0	M6	16,5	13	5	110	25070.0116	
18	50	9,0	M6	18,5	13	5	142	25070.0118	
20	50	9,0	M6	18,5	13	5	139	25070.0120	
22	65	13,0	M8	23,5	18	6	341	25070.0122	
24	65	13,0	M8	23,5	18	6	330	25070.0124	

d ₁ H8	d ₂ -0,5	Dimension				l	s	SW [mm]	 [g]	Art.nr.
		d ₃	d ₄	[mm]						
25	65	13,0	M8	23,5	18	6	330	25070.0125		
30	75	13,0	M8	27,0	20	6	488	25070.0130		
32	80	13,0	M8	30,0	20	6	564	25070.0132		
35	80	13,0	M8	30,0	20	6	542	25070.0135		

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."