

## SIMPLEX aluminium hus

EH 3122.



## Produktbeskrivning

Den låga vikten av SIMPLEX-aluminiumhöljet (serie 3122) möjliggör arbeten med extrem noggrannhet på ömtåliga arbetsstycken och material, som lätt går sönder. Användaren reglerar själv slagkraften. En annan fördel är, att lättvikts-mjukhammaren lätt kan bäras med sig i bältesöglan. Det robusta och vibrationsdämpande höljet är mycket hållbart och ger utmärkt brytmotstånd - inte minst tack vare den slitstarka pulverbeläggningen. Den levereras med en inbyggd skyddsmuff över handtaget och skyddar handtaget vid felslag, och den finns för SIMPLEX-mjukhammare i storlekar från D 30 mm till D 60 mm. Inga insatser av koppar eller mjukmetall får installeras i aluminiumhöljen!

Att leverera slag med hög precision är möjligt tack vare det extremt lätta huset. Hammare med detta hus är mer exakta och passar väl till arbete med känsliga arbetsstycken.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-aluminiumhölje
- Låg vikt för exakt arbete på ömtåliga arbetsstycken / material, som lätt kan gå sönder
- Användaren reglerar själv slagkraften
- Lättvikts-mjukhammaren kan enkelt bäras med sig i bältesöglan
- Med inbyggd skyddsmuff på handtagen
- Utmärkt brytmotstånd
- Ingen flisning
- Vibrationsdämpning
- Med slitstark pulverbeläggning
- Mycket hållbar
- Den finns för SIMPLEX-mjukhammare från D 30 mm till D 60 mm
- Inga insatser av koppar eller mjukmetall får installeras i aluminiumhöljen!

## Material

## Huset

- Aluminium Al

## Montering


Koppar och lättmetallinsatser får inte monteras i lättmetall kropp!

## Mer information

## Not

Inklusive bult och mutter.

## Orderinformation

Ø	Dimension Längd x Bredd x Höjd [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
30	52,0 x 32 x 61	90	4030618301363	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3122.030</a>
40	74,0 x 54 x 98	170	4030618301370	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3122.040</a>
50	97,5 x 74 x 50	330	4030618301387	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3122.050</a>
60	108,4 x 74 x 64	395	4030618301394	EAB585c005	21-04-92-30	<a href="#">3122.060</a>

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."