

## SIMPLEX-slag • TPE mjuk, blå EH 3201.



### Produktbeskrivning

SIMPLEX-insatsen av TPE mjuk (serie 3201) är en termoplastisk elastomer och den mjukaste insatsen i SIMPLEX-serierna med sin hårdhet av ca 65 shore A. Tack vare kraftig stötdämpning är denna blåa insats ett idealt val för arbeten som kräver lätt beröring. Till skillnad från konventionella gummihammare efterlämnar den inga oönskade svarta fläckar. Denna Insats finns i storlekar från D30mm till D80mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-insats TPE mjuk
- Blå
- Mjuk
- Inga fläckar
- Kraftig stötdämpning
- Passar idealt för arbeten som kräver lätt beröring.
- Finns i storlekar från D30mm till D80mm.

### Användningsområden


för mycket känsliga material, trädgård och markanläggning, golvakling, naturstenarbete, möbelmontering, gipsväggkonstruktioner, fönster och dörrtillverkning, finsnickeri

### Material

#### Insats

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

### Orderinformation

Ø	Dimension Längd x Bredd x Höjd [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
30	37 x 32 x 33	23	4030618300922	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3201.030</a>
40	45 x 40 x 40	47	4030618300939	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3201.040</a>
50	55 x 55 x 55	90	4030618300946	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3201.050</a>
60	65 x 66 x 66	135	4030618300953	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3201.060</a>
80	89 x 91 x 71	365	4030618312086	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3201.080</a>

### Överensstämmelse

#### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

#### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

#### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."