

## SIMPLEX mjuk hammare • Mjukmetall; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag EH 3009.



### Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3009 är utrustad med slag av mjukmetall på båda sidor. Silverslaget (serie 3209) som är tillverkat av aluminium är starkt, värmetåligt och en ersättare för klassiska blyhammare.

Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerad handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.

Det högkvalitativa trähandtaget är vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat. Det har ett dubbelt lackskikt och är därmed smutsavvisande.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.

Denna version finns tillgänglig i storlekar från D30mm till D80mm och som slägga (3009.081)

Produktfunktioner:

- SIMPLEX mjukhammare med slag av mjukmetall (silver, hårt, värmebeständigt) på båda sidor.
- Hölje tillverkat av gjutjärn med integrerad handskyddshylsa och utmärkt brottsmotstånd
- Högkvalitativt, vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat trähandtag; greppytan är försedd med dubbla lackskikt (smutsavvisande)
- Alla delar kan bytas ut / återmonteras, vilket spar både tid och pengar.
- Tillgängliga i storlekarna från D30mm till D80mm och som slägga

### Användningsområden

Hög slagverkan, rikttningsarbeten, formkonstruktion, anläggning, montering, reparations och underhållsarbete

### Material

#### Handtag

- Trä

#### Inlägg

- Mjukmetall, silver
- hård
- Värmetåligt

#### Huset

- Gjutjärn

### Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]	[mm]						
30	90	295	295 x 90 x 30	400	4030618300274	AAA905c002	21-04-09-16	3009.030
40	115	325	325 x 115 x 40	750	4030618300281	AAA905c002	21-04-09-16	3009.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1380	4030618300298	AAA905c002	21-04-09-16	3009.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1950	4030618300304	AAA905c002	21-04-09-16	3009.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3860	4030618300311	AAA905c002	21-04-09-16	3009.080

### Överensstämmelse

#### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

#### Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

#### Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."