

## FERROPLEX • Smideshammare och mjukhammare i ett

EH 3677.



### Produktbeskrivning

Halder har utvecklat FERROPLEX som en 2-i-1 kombihammare för alla dem, som vill njuta av både fördelarna med stålhammare och mjukhammare. Hammarhuvudet är tillverkat av förstklassigt härdat stål och omsorgsfullt induktionshärdat på slagytan.

Den utbytbara nyloninsatsen på den motsatta sidan erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med en unik hållbarhet. Den är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Det brottsäkra rörhandtaget av stål är försett med ett ergonomiskt halkfritt greppområde av gummi. FERROPLEX finns i storlekarna D 30 mm med en totalvikt av 600 g och D 35 mm med en totalvikt av 800 g.

Produktegenskaper:

- 2-i-1 kombihammare (stålhammare plus mjukhammare).
- Hammarhuvud tillverkat av förstklassigt härdat stål, induktionshärdad slagyta.
- Utbytbar insats tillverkad av specialnylon med maximal styrka.
- Brottsäkert rörhandtag av stål med ergonomiskt halkfritt greppområde.
- Slitstark pulverbeläggning skyddar mot korrosion.
- Finns i storlek D 30 mm (600 g) och D 35 mm (800 g).

### Användningsområden

Allmänna monteringsarbeten inom industri, hantverk och fordonssektorn, underhålls- och reparationsarbeten, installationsarbete

### Material

#### Handtag

- Ståltub med ergonomiskt gummigrepp

#### Insats

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- ljuddämpande
- mycket kraftigt slag

#### Slagyta

- Värmebehandlat stål, induktionshärdat

### Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proflcl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
30	104	290	290 x 104 x 30	600	4030618303039	AAA905c002	21-04-09-16	3677.030
35	104	295	295 x 104 x 35	800	4030618303046	AAA905c002	21-04-09-16	3677.035

Användningsexempel





## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."