

SIMPLEX-slag • Kompositgummi, svart
EH 3202.

Produktbeskrivning

SIMPLEX-insatsen av kompositgummi (serie 3202) med sin hårdhet av ca 95 shore A är en medelhård insats. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den svarta insatsen en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Denna toppsäljare finns i storlekar från D30mm till D100mm och i storlek D60mm och D80mm med "stand-up" (3202.2).

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-insats av kompositgummi
- Svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Ultralågt slitage
- Denna version finns i storlekar från D30mm till D100mm och i storlek D60mm och D80mm med "stand-up".
- Halders toppsäljare

Användningsområden


Trädgård och markanläggning, stenläggning, kantstenläggning murning- / trappmontering, staketkonstruktioner, byggnadsställningar, tältställningar, monteringsfärdiga huskonstruktioner, snickeriarbeten, underhåll och reparationsarbete

Material

Insats

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Lågt slitage

Orderinformation

Ø	Dimension Längd x Bredd x Höjd [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
30	37 x 32 x 33	30	4030618300960	AAA905c002	21-04-91-06	3202.030
40	45 x 40 x 40	65	4030618300977	AAA905c002	21-04-91-06	3202.040
50	55 x 55 x 55	125	4030618300984	AAA905c002	21-04-91-06	3202.050
60	65 x 66 x 66	205	4030618300991	AAA905c002	21-04-91-06	3202.060
80	89 x 91 x 71	430	4030618301004	AAA905c002	21-04-91-06	3202.080
100	70 x 100 x 100	600	4030618310266	AAA905c002	21-04-91-06	3202.100

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."