

SIMPLEX Yxblad · tunn form

EH 3210.



Produktbeskrivning

Detta droppsmidda och härdade yxblad för SIMPLEX-klyvvyxor är polerat och sfäriskt slipat. Det hindrar yxan från att fastna i träet och bevarar dess klyvningsverkan. Dess smäckra utförande gör yxbladet idealt för klyvning av barrträ. Vikten av 930 g ger klyvvyxan högre topptyngd och bidrar därmed till större klyvningsverkan. Den påsatta plastmuffen gör det möjligt att spänna fast klyvinsatsen i SIMPLEX-höljet. Detta yxblad får endast monteras i gjutjärnhöljen 3011.750! En uppgradering av denna version medför både kostnads- och resursbesparingar.

Produktegenskaper:

- Yxblad för SIMPLEX-klyvvyxa.
- Droppsmitt yxblad med tunn design.
- Ideal för klyvning av barrträ.
- Slipat och polerat.
- Sfäriskt slipat fastnar det inte i träet.
- Dess vikt av 930 g sörjer för hög topptyngd och god klyvningsverkan från klyvvyxan.
- Plastmuff för fastspänning i SIMPLEX-höljet
- Kan monteras i efterhand, medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Den får endast monteras i förstärkta gjutjärnhöljen 3011.750!

Material

Insats

- Högradigt kolstål, hejarsmitt och härdat
- inklusive plastfattning

Montering

Yxblad 3210.750 får endast monteras i hus 3011.750 av gjutstål!

Mer information

Not

Patenterat i-hus-fixering

Orderinformation

Ø		Dimension		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
		Längd x Bredd x Höjd [mm]					
50	100	130 x 100 x 32,5	930	4030618300823	EAB052c002	21-04-19-90	3210.750

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."