

SIMPLEX mjuka hammare • Plast; med förstärkt gjutjärnshölje och handtag av fiberglas

EH 3706.



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3706 är utrustad med plastinsatser på varje sida. Den röda insatsen (serie 3206) är hård och också beständig mot olja och fett. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad väggjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med plastinsatser (röd, hård, beständig mot olja och fett) på båda sidor.
- Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Användningsområden

Mångsidig användning, montering, reparations och underhållsarbete, plåtbearbetning, monteringsfärdiga huskonstruktioner, snickeriarbeten, byggnadsställningar, tältställningar

Material

Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

Inlägg

- Plast, röd
- hård
- Olje och fett beständig

Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

Orderinformation

Ø			Dimension			GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
			Längd x Bredd x Höjd	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		450	4030618303459	AAA905c002	21-04-09-16	3706.030
40	115	325	325 x 115 x 40		870	4030618303466	AAA905c002	21-04-09-16	3706.040
50	135	335	335 x 135 x 50		1230	4030618303473	AAA905c002	21-04-09-16	3706.050
60	150	410	410 x 150 x 68		1800	4030618303480	AAA905c002	21-04-09-16	3706.060

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."