

SIMPLEX hus i förstärkt gjutstål

EH 3711.



Produktbeskrivning

Tack vare sin ökade väggjocklek och stöd erbjuder det förstärkta SIMPLEX-gjutjärnshöljet (serie 3711) hög stabilitet, som behövs, särskilt vid arbetsuppgifter som avslutas med SIMPLEX-kopparinsatser. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det levereras med en inbyggd skyddsmuff över handtaget och skyddar handtaget vid felslag. Det robusta och vibrationsdämpande höljet är mycket hållbart och ger utmärkt brytmotstånd - inte minst tack vare den slitstarka pulverbeläggningen. Detta svarta hölje finns för SIMPLEX-mjukhammare i storlekarna från D 30 mm till D 80 mm. Endast handtag av fiberglas får installeras i förstärkta gjutjärnshöljen!

Produktegenskaper:

- Förstärkt SIMPLEX-gjutjärnshölje (svart)
- Tjockare väggar och stöd
- Hög stabilitet
- Lämpar sig också för användning med SIMPLEX-kopparinsatser
- Med inbyggd skyddsmuff på handtagen
- Utmärkt brytmotstånd
- Ingen flisning
- Vibrationsdämpning
- Med slitstark pulverbeläggning
- Mycket hållbar
- Den finns för SIMPLEX-mjukhammare från D 30 mm till D 80 mm
- Endast handtag av fiberglas får installeras i förstärkta gjutjärnshöljen!

Material

Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

Montering

Endast handtag av glasfiber får monteras i det förstärkta huset av gjutstål!

Mer information

Not

Inklusive bult, mutter och fjäderbricka.

Orderinformation

Ø	Dimension		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	Längd x Bredd x Höjd [mm]						
30	60 x 32 x 52		265	4030618301400	EAB585c005	21-04-92-30	3711.030
40	75 x 45 x 63		530	4030618301417	EAB585c005	21-04-92-30	3711.040
50	95 x 54 x 75		785	4030618301424	EAB585c005	21-04-92-30	3711.050
60	107 x 63 x 74		1025	4030618301431	EAB585c005	21-04-92-30	3711.060
80	145 x 85 x 80		2160	4030618301448	EAB585c005	21-04-92-30	3711.080

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."