

SECURAL-mjukhammare • brytsäkert huvud och handtag i ett stycke av stål, rektangulärt slag
EH 3380.

Produktbeskrivning

SECURAL-hammare är verkliga specialister för hörn och kanter tack vare sina rektangulära insatser.

De är tillverkade av polyuretan, medelhårda och utbytbara. Perfekt balanserad garanterar förhållandet mellan hammarhuvudets massa och stålkornmassan i kombination med slagytornas dämpningsandel maximal dämpning av återstudsningen. Det gör det möjligt för användaren att arbeta med reducerad påfrestning på lederna, medan han fortfarande arbetar med hög slagkraft. Svetsat i längdriktning ger höljet en perfekt brottsäker förbindelse mellan hammarhuvud och handtag. Denna produkt finns i två storlekar: 680 g och 1.000 g med slagytor dimensionerade till 30 x 40 mm och 35 x 45 mm, respektive.

Produktegenskaper:

- Utbytbara, rektangulära och medelhårda insatser tillverkade av polyuretan.
- De möjliggör ljuddämpande arbete helt utan återstudsning.
- Extremt hög slagkraft vid låg vikt.
- Perfekt brottsäker förbindelse mellan hammarhuvud och handtag tack vare svetsning av höljet i längdriktning.
- Finns i två storlekar: 680 g och 1.000 g med slagytor dimensionerade till 30 x 40 mm och 35 x 45 mm, respektive.

Användningsområden

Parkett och laminatgolvläggning, fönster och dörrtillverkning, gipsväggkonstruktioner, möbelmontering, finsnickeri, plåtbearbetning, positionieren und justering av arbetsstycken, reparation, stämarbeten

Material

Version

- Robust plåthus med ergonomiskt gummi grepp

Inlägg

- Polyuretan, gul, rektangulär
- Medelhård
- Ljuddämpande
- Stötdämpning
- slitstarkt

Orderinformation

Längd x Bredd		Dimension [mm]	Längd x Bredd x Höjd	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
30 x 40	117	300	300 x 117 x 32	680	4030618301844	AAA905c002	21-04-09-16	3380.040
35 x 45	140	310	310 x 140 x 37	1000	4030618310846	AAA905c002	21-04-09-16	3380.045

Användningsexempel

















Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."