

## SUPERCRAFT-hickoryhandtag för SUPERCRAFT-mjukhammare • for SUPERCRAFT soft-face mallets

EH 3566.



## Produktbeskrivning

SUPERCRAFT-tråhandtag tillverkade av hickoryträ i serie 3566 är ergonomiska och lackerade. Hickory är ett träslag med extra långa fibrer, som ger handtagen större stabilitet. Denna struktur skyddar handtagen också från att någonsin brytas sönder och garanterar för att båda delar förblir sammankopplade. Det förhindrar personskador till följd av att hammarhuvudet har lossnat. Dessa handtag finns som ersättning för handtag till SUPERCRAFT-mjukhammare och SUPERCRAFT-släggor med en längd upp till 900 mm. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar.

Produktegenskaper:



- Hickoryhandtag av hög kvalitet till SUPERCRAFT-mjukhammare och SUPERCRAFT-släggor.
- Ergonomiskt utformade.
- Lackerade.
- Långfibriga, extremt hållbara.
- Säkerhetsanpassad (bryts inte sönder).
- Kan monteras i efterhand, medför stora kostnads- och resursbesparingar.

## Material

## Handtag

- Hickory

## Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	 [mm]							
20/25	280		280 x 17 x 8	80	4030618301998	EAC428c022	21-04-91-06	3566.025
30/35	300		300 x 19 x 20	100	4030618302001	EAC428c022	21-04-91-06	3566.030
40/45/50	315		315 x 35 x 24	140	4030618302018	EAC428c022	21-04-91-06	3566.040
60/70/80	300		300 x 40 x 29	190	4030618302025	EAC428c022	21-04-91-06	3566.060

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."