

SIMPLEX-slaggor • Kompositgummi / superplast; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft EH 3727.



Produktbeskrivning

SIMPLEX-slaggor i serie 3727 levereras med insatskombinationen av kompositgummi / superplast. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den medelhårda gummiinsatsen (serie 3202) en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Superplastinsatsen (serie 3207) tillåter kraftigare slag än gummiinsatsen. Det är en medelhård plastinsats av strängsprutat och ytterst homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad vägg tjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna slagga mäter 3.695 g och 800 mm i totalvikt och totallängd och finns i D 80 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-slaggor med en insatskombination av kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage) / superplast (vit, medelhård, mycket hållbar).
- Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Den finns i D 80 mm (totalvikt 3.695 g).

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, kantstenläggning, sättning av I-stenar, murning- / trappmontering, staketkonstruktioner, driva in stålkilar, byggnadsställningar, tältställningar, snickeriarbeten, monteringsfärdiga huskonstruktioner, uppsättning av takstol

Material

Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

inlägg 1

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Skonsam

inlägg 2

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

Orderinformation

| Ø | | | Dimension | | | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Art.nr. |
|----|-----|-----|----------------------|------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | Längd x Bredd x Höjd | [mm] | | | | | |
| 80 | 175 | 800 | 800 x 175 x 80 | | 3695 | 4030618304968 | AAA938c002 | 21-04-09-20 | 3727.081 |

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."