

SIMPLEX 軟面槌 · TPE-中；帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄

3003.082



產品描述

這款 SIMPLEX 軟面木槌配有超短手柄。緊湊的設計可防止手柄末端接觸地面 - 例如在鋪路工作期間。

SIMPLEX 系列 3003 在兩側均配備了 TPE-mid 嵌件。

這種灰色、中等硬度的嵌件（3203 系列）可提供與由橡膠組合物製成的黑色嵌件（3202 系列）相當的衝擊力。不同之處在於它不會留下任何不必要的黑色污點。

外殼由鑄鐵製成，並配有整合式手柄保護套，可提供高水準的抗斷裂性。

高品質超短木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形状，握把區域塗有雙層清漆，因此耐髒。

符合智慧型SIMPLEX原理，所有組件均可更換且可改裝。這意味著金錢和資源的節省。

產品特點：

- SIMPLEX D80mm軟面槌在兩側均帶有TPE中襯（灰色，中等硬度，無磨損）。
- 把手極短，不會敲擊把手末端。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的手柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。

應用區域

用於精密材料，天然石材設置，園藝與景觀美化，石牆建造，傢俱組裝，地板貼磚，路面鋪砌，石造工程 / 樓梯設置，窗戶與門的結構，接合作業

材質

把手

- 木材

入子

- TPE 中，灰色
- 不毀損的
- 中硬

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø	尺寸	長 x 寬 x 高	把手版本	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
80	175 325	325 x 175 x 80	超短	2645	4030618312864	AAA905c002	21-04-09-16	3003.082

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。