

## SIMPLEX 大錘 · 超塑性；帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄

3007.125



### 產品描述

3007系列的SIMPLEX八角錘的每一側都配有超塑插件。

這款Halder暢銷產品是中硬塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。

外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。

長纖維和超耐用的山胡桃木手柄按人體工程學進行了上光和整形。該產品有4種版本：D80mm，總重量3,090g，總長80cm；D100mm，總重量為5,200g，總長度為100cm；D125mm的總重量為7,700g，甚至D140mm的總重量為7,900g，兩者的總長度均為104cm。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

產品特點：

- SIMPLEX八角錘的兩側均帶有超塑插件（白色，中等硬度，非常耐用）。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄，按人體工程學進行上光和整形。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供4種版本：D80mm（總重量3,090g），D100mm（總重量5200g），D125mm（總重量7700g）和D140mm（總重量7900g）。

### 應用區域

園藝與景觀美化，鋪路的路邊石鑲嵌，柵欄建造，驅動鋼製的楔子，鷹架結構，帳篷結構，木作業

### 材質

把手

- 胡桃木

入子

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼

- 鑄鐵

### 訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
125	215	1040	1040 x 215 x 125	7700	4030618300878	AAA938c002	21-04-09-20	3007.125

應用範例







## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎳。