

## SIMPLEX 軟面槌 · TPE-軟的 / 橡膠成分；鑄鐵外殼和優質木柄

3012.040



## 產品描述

SIMPLEX 3012 系列可提供流行的 TPE 軟/複合橡膠嵌件組合。藍色 TPE 軟襯墊 (3201 系列) 是 SIMPLEX 系列中最柔軟的襯墊，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同，它不會留下任何不受歡迎的黑色損傷。超低磨損、衝擊緩衝和無味，中硬橡膠嵌件 (3202 系列) 提供比傳統橡膠槌更長的使用壽命。外殼由鑄鐵製成，帶有一個集成的手柄保護套，可提供高水平的抗斷裂性。高品質的木質手柄可抑制振動並符合人體工程學，在抓握區域有雙層清漆，因此耐髒。根據智能 SIMPLEX 原則，所有組件均可更換並可改裝。這轉化為節省資金和資源。此版本包含從 D30mm 到 D80mm 的尺寸產品，D60mm 和 D80mm 的尺寸產品還提供帶支座的橡膠入子 (3012.2)。D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3012.082)。

## 產品特點:

- SIMPLEX軟面槌，具有TPE-soft (藍色，柔軟，無磨損)/複合橡膠 (黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損) 的插入組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆 (耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸範圍從D30mm到D80mm的大鐵鎚，尺寸在D60mm到D80mm，帶有橡膠襯套和“立式”。
- D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (品號 3012.082)。

## 應用區域

園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 地板貼磚

## 材質

## 把手

- 木材

## 入子 1

- TPE 軟，藍色
- 不毀損的
- 軟的

## 入子 2

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

## 外殼

- 鑄鐵

## 更多資訊

## 更多產品

- SIMPLEX 軟面槌，複合橡膠，具有“站立”功能 / TPE-軟；鑄鐵外殼和優質木柄

## 訂單資訊

Ø	尺寸	長 x 寬 x 高	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
40	115 325	325 x 115 x 40	640	4030618300571	AAA905c002	21-04-09-16	3012.040

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

## 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。