

## SIMPLEX 軟面槌 · TPE-軟/橡膠組合物；帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄

3012.082



## 產品描述

這款 SIMPLEX 軟面木槌配有超短手柄。緊湊的設計可防止手柄末端接觸地面 - 例如在鋪路工作期間。

SIMPLEX 3012 系列可提供流行的 TPE 軟/複合橡膠嵌件組合。

藍色 TPE 軟襯墊 (3201 系列) 是 SIMPLEX 系列中最柔軟的襯墊，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同，它不會留下任何不受欢迎的黑色損傷。

超低磨損、衝擊緩衝和無味，中硬橡膠嵌件 (3202 系列) 提供比傳統橡膠槌更長的使用壽命。

外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。

形狀符合人體工程學的高質量減震木質把手極短，在握把部位塗有雙層漆，因此不易污染。

按照智能 SIMPLEX 原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

產品特點:

- SIMPLEX D80mm 軟面槌，具有 TPE-soft (藍色，柔軟，無磨損)/複合橡膠 (黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損) 的插入組合。
- 把手極短，不會敲擊把手末端。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆 (耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。

## 應用區域

園藝與景觀美化，路面鋪砌，地板貼磚

## 材質

把手

- 木材

入子 1

- TPE 軟，藍色
- 不毀損的
- 軟的

入子 2

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

外殼

- 鑄鐵

## 訂單資訊

Ø	尺寸	長 x 寬 x 高	把手版本	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
80	175   325 [mm]	325 x 175 x 80	超短	2740	4030618312888	AAA905c002	21-04-09-16	3012.082

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

## 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。