

## SIMPLEX 軟面槌 • TPE-軟的 / 塑料; 鑄鐵外殼和優質木柄

3016.050



## 產品描述

SIMPLEX 3016系列可與TPE-soft / 塑料的插入件組合一起使用。  
藍色TPE-soft插件 ( 3201系列 ) 是SIMPLEX系列中最柔軟的插件，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同，它不會留下任何不希望有的黑色痕跡。  
紅色的塑料插件 ( 3206系列 ) 堅硬，還耐油和油脂。  
外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。  
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。

## 產品特點:

- SIMPLEX軟面槌，具有TPE-soft ( 藍色，柔軟，無磨損 ) / 塑料 ( 紅色，硬，耐油和油脂 ) 的插入件組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆 ( 耐污垢 ) 。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

## 應用區域

多用途的使用，組裝，維修和保養作業，板金成形

## 材質

## 把手

- 木材

## 入子 1

- TPE 軟，藍色
- 不毀損的
- 軟的

## 入子 2

- 塑膠，紅色
- 硬
- 油和油脂抗性
- 多功能的

## 外殼

- 鑄鐵

## 訂單資訊

Ø	—	—	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	— [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
50	135	370	370 x 135 x 50	1060	4030618305590	AAA905c002	21-04-09-16	3016.050

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

## 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。