

SIMPLEX 軟面槌 · 橡膠成分/超塑性；鑄鐵外殼和優質木柄

3027.050



產品描述

SIMPLEX 3027 系列提供複合橡膠/超塑料的插入組合，是大量應用和 Halder 最暢銷組合的不可或缺的伴侶。

超低磨損、衝擊緩衝和無味，中硬橡膠嵌件（3202 系列）提供比傳統橡膠槌更長的使用壽命。

超塑性刀片（3207系列）允許比橡膠插入件更強大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料嵌件，由擠壓成型且極其均質的材料製成。因此，與註塑成型的塑料嵌件相比，它更耐磨、更耐用。

外殼由鑄鐵製成，帶有一個集成的手柄保護套，可提供高水平的抗斷裂性。

高品質的木質手柄可抑制振動並符合人體工程學，在抓握區域有雙層清漆，因此耐髒。

根據智能 SIMPLEX 原則，所有組件均可更換並可改裝。這轉化為節省資金和資源。

此版本提供 D30mm 至 D80mm 的尺寸產品，也可作為大錘（3027.081、3027.100）和 D60mm 和 D80mm 帶橡膠入子和支座。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます（3027.082）。

產品特點:

- SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/超塑性（白色，中硬，非常耐用）的插入件組合而成。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 此版本包含從 D30mm 到 D80mm 的尺寸產品，D60mm 和 D80mm 的尺寸產品還提供帶支座的橡膠入子，也可作為大錘。
- D80mm 版本還可以提供額外的短把手（產品 3027.082）。
- Halder暢銷商品。

應用區域

園藝與景觀美化，路面鋪砌，鋪路的路邊石鑲嵌，鷹架結構，帳篷結構，木作業，柵欄建造，設置木屋架

材質

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
50	135	370	370 x 135 x 50	[g] 1105	4030618300700	AAA905c002	21-04-09-16	3027.050

應用範例









遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。