

SIMPLEX 軟面槌 · TPE-中等的 / 塑料; 鑄鐵外殼和優質木柄

3036.040



產品描述

SIMPLEX 3036系列可與TPE中/塑料的插入件組合一起使用。
灰色TPE-mid插入件 (3203系列) 可提供與黑色橡膠插入件相當的衝擊力。所不同的是，它不會留下任何不希望有的黑色污跡。

紅色的塑料插件 (3206系列) 堅硬，還耐油和油脂。

外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。

產品特點:

- SIMPLEX軟面槌，帶有TPE-mid (灰色，中硬，無磨損) / 塑料 (抗紅，硬，耐油和油脂) 的插入件組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆 (耐污垢) 。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

應用區域

多用途的使用，組裝，維修和保養作業，板金成形

材質

把手

- 木材

入子 1

- TPE 中，灰色
- 不毀損的
- 中硬

入子 2

- 塑膠，紅色
- 硬
- 油和油脂抗性
- 多功能的

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø	尺寸	尺寸	尺寸	長 x 寬 x 高	重量	GTIN	proficl@ss	ecl@ss 10.1	品號
			[mm]		[g]		5.0		
40	115	325		325 x 115 x 40	616	4030618302360	AAA905c002	21-04-09-16	3036.040

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。