

SIMPLEX 軟面槌 · 塑料/超塑性；鑄鐵外殼和優質木柄

3067.050



產品描述

SIMPLEX 3067系列帶有塑料/超塑性材料的嵌件組合。
紅色的塑料插件（3206系列）堅硬，還耐油和油脂。超塑性嵌件（3207系列）由擠壓且極其均質的材料組成，是一種中等硬度的塑料嵌件，具有更高的耐磨性和耐用性。
外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。

產品特點:

- SIMPLEX軟面槌具有塑料（紅色，堅硬，耐油和油脂性）/超塑性（白色，中硬，非常耐用）的嵌件組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

應用區域

多功能用途、組裝和維修工作、維護工作、鍍金成型、預製房屋建造、木工工作、鷹架建造、帳篷建造

材質

把手

- 木材

入子 1

- 塑膠，紅色
- 硬
- 油和油脂抗性
- 多功能的




入子 2

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸 [mm]	長 x 寬 x 高	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
50	135	370		370 x 135 x 50	1115	4030618302483	AAA905c002	21-04-09-16	3067.050

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。