

## SIMPLEX 軟面槌 · TPE-軟/橡膠成分；鋁製外殼和優質木柄

3112.030



## 產品描述

SIMPLEX 3112系列可與流行的TPE軟/複合橡膠嵌件組合一起使用。

藍色TPE-soft插件（3201系列）是SIMPLEX系列中最柔軟的插件，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同，它不會留下任何不希望看到的黑色痕跡。

中硬橡膠插入件（3202系列）具有超低磨損，抗衝擊緩衝和無味的特性，比傳統的橡膠槌具有更長的使用壽命。

帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼，使用戶可以輕鬆施加和控制適當的衝擊力。這使得處理容易破裂的材料變得容易。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。

產品特點：

- SIMPLEX軟面槌球，具有TPE-soft（藍色，柔軟，無磨損）/複合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）的嵌件組合。
- 帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼使用戶可以輕鬆地施加和控制適當的衝擊力（對易碎材料的理想工作）。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸從D30mm到D60mm。

## 應用區域

對於非常精密的材料，園藝與景觀美化，地板貼磚，天然石材設置，傢俱組裝，石牆建造，窗戶與門的結構，接合作業

## 材質

把手

- 木材

入子 1

- TPE 軟，藍色
- 不毀損的
- 軟的

入子 2

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

外殼

- 鋁

## 訂單資訊

Ø	—	—	尺寸 [mm]	長 x 寬 x 高	重量 [g]	GTIN	proflcl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
30	90	295		295 x 90 x 30	208	4030618305194	AAA905c002	21-04-09-16	3112.030

## 遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。