

SIMPLEX 軟面槌 · TPE-軟 / TPE-中; 鋁製外殼和優質木柄

3113.060



產品描述

SIMPLEX 3113系列可與TPE-soft / TPE-mid的插入件組合一起使用。兩個插入件都是熱塑性彈性體，不會留下任何顏色損傷，或者-與傳統的橡膠槌不同-沒有任何不希望黑色損傷。

藍色TPE-soft插入件 (3201系列) 是SIMPLEX系列中最柔軟的插入件，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。

灰色，中等硬度的TPE-mid插入件 (3203系列) 可提供比複合橡膠插入件 (3202系列) 更大的衝擊力。

帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼，使用戶可以輕鬆施加和控制適當的衝擊力。這使得處理容易破裂的材料變得容易。

高品質的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。

產品特點:

- SIMPLEX軟面槌具有TPE-軟 (藍色，柔軟，無磨損) / TPE-中 (灰色，中硬，無磨損) 的插入組合。
- 帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼使用戶可以輕鬆地施加和控制適當的衝擊力 (對易碎材料的理想工作)。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆 (耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

應用區域

放置易碎瓷磚、地磚、輕型/精緻工件的定位和調整、細木工工作、家具組裝

材質

把手

- 木材

入子 1

- TPE 軟，藍色
- 不毀損的
- 軟的

入子 2

- TPE 中，灰色
- 不毀損的
- 中硬

外殼

- 鋁

訂單資訊

Ø	尺寸	長 x 寬 x 高	[mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
60	150	405	405 x 150 x 60	850	4030618302711	AAA905c002	21-04-09-16	3113.060

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。