

SIMPLEX 的長柄大槌 · 具有“站立”功能的橡膠組成 /TPE-軟；帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄

3012.261



產品描述

SIMPLEX 3012系列可與流行的TPE軟/複合橡膠嵌件組合一起使用。  
藍色TPE-soft插件（3201系列）是SIMPLEX系列中最柔軟的插件，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同，它不會留下任何不希望黑色痕跡。  
具有“豎立”（3202.2）形狀的橡膠嵌件具有獨特的造型，使錘子可以穩固地站立在其頭部上，並減少了彎腰的需要，從而可以以更符合人體工程學和背部友好的方式進行工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低的耐磨性，衝擊緩衝性和無臭味，比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。  
其 70 厘米的山核桃木手柄使您可以從站立位置毫不費力地抓住軟面槌。  
外殼由鑄鐵製成，帶有一個集成的手柄保護套，可提供高水平的抗斷裂性。  
根據智能 SIMPLEX 原則，所有組件均可更換並可改裝。這轉化為節省資金和資源。  
此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸。

產品特點:

- Halder最暢銷產品的進一步發展：具有“立式”（3202.2）的複合橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
- SIMPLEX軟面槌具有TPE-soft（藍色，柔軟，無磨損）/橡膠插入物與“立式”的插入物組合，可實現背向友好的工作，並減少了彎曲。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 長度為70厘米的山核桃木手柄可以從站立位置輕鬆抓住。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸。

應用區域

園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 石造工程 / 樓梯設置, 木作業

這把錘子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子，該插入子已整合到外殼中。

材質

把手

- 胡桃木

入子 1

- 合成橡膠，黑色，帶有“站立”功能
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2

- TPE 軟，藍色
- 不毀損的
- 軟的

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø	尺寸	長 x 寬 x 高	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	品號	
	[mm]		[g]				
60	150	780	780 x 150 x 60	1835	4030618311218	AAA938c002	3012.261

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。