

SIMPLEX 軟面槌 · TPE-軟/TPE-中； 配有鑄鐵外殼和優質木手柄

3013.060



產品描述

SIMPLEX 3013 系列可提供 TPE-soft / TPE-mid 插入組合。兩種嵌件都是熱塑性彈性體，不會留下任何顏色污損或 - 與傳統橡膠槌不同 - 任何不受歡迎的黑色污損。

藍色 TPE 軟襯墊 (3201 系列) 是 SIMPLEX 系列中最柔軟的襯墊，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。

灰色、中等硬度的 TPE-mid 插入件 (3203 系列) 可提供與復合橡膠插入件 (3202 系列) 相比更強大的衝擊力。

外殼由鑄鐵製成，帶有一個集成的手柄保護套，可提供高水平的抗斷裂性。

高品質的木質手柄可抑制振動並符合人體工程學，在抓握區域有雙層清漆，因此耐髒。

根據智能 SIMPLEX 原則，所有組件均可更換並可改裝。這轉化為節省資金和資源。

該版本的尺寸範圍從 D30mm 到 D80mm。D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3013.082)。

產品特點：

- SIMPLEX軟面槌具有TPE-soft (藍色，柔軟，無磨損) / TPE-mid (灰色，中硬，無磨損) 的插入組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆 (耐污垢) 。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D80mm的尺寸。
- D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (品號 3013.082) 。

應用區域

天然石材設置，石造工程 / 樓梯設置，石牆建造，傢俱組裝，窗戶與門的結構，接合作業，設置預製牆，放置木條

材質

把手

- 木材

入子 1

- TPE 軟，藍色
- 不毀損的
- 軟的

入子 2

- TPE 中，灰色
- 不毀損的
- 中硬

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
60	145	405	405 x 150 x 60	1420	4030618300632	AAA905c002	21-04-09-16	3013.060

應用範例







遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。