

SIMPLEX 的長柄大槌 · 橡膠組合物具有"站立"功能/橡膠組合物；帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄 3022.261



產品描述

SIMPLEX 系列 3022 兩側均配有橡膠合成嵌件。
這款中等硬度的橡膠嵌件 (3202 系列) 絕對是最暢銷的產品。超低磨損、緩衝衝擊且無味，其使用壽命比傳統橡膠錘更長。

Halder 現在進一步開發了這款暢銷產品：具有巧妙形狀的「直立式」橡膠嵌件 (3202.2) 使錘子能夠牢固地立在其頭上，減少彎腰的需要，從而可以在更加符合人體工學和背部友善的方式。

外殼由鑄鐵製成，並配有整合式手柄保護套，可提供高水準的抗斷裂性。

其 70 厘米山核桃木手柄讓您可以輕鬆地從站立位置抓住大錘。

符合智慧型SIMPLEX原理，所有組件均可更換且可改裝。這意味著金錢和資源的節省。

此版本有 D60mm 和 D80mm 尺寸可供選擇。

產品特點：

- Halder最暢銷產品的進一步發展：具有“立式” (3202.2) 的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
- SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠/複合橡膠插入件組合而成，具有“立式” (黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損)。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 長度為70cm的山胡桃木手柄可以從站立位置輕鬆抓住。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸。。

應用區域

園藝與景觀美化，鋪路的路邊石鑲嵌，石造工程 / 樓梯設置，柵欄建造，鷹架結構，帳篷結構，組合屋結構

這把錘子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子，該插入子已整合到外殼中。

材質

把手

- 胡桃木

入子 1

- 合成橡膠，黑色，帶有“站立”功能
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø	—	—	尺寸	長 x 寬 x 高	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	品號
			[mm]					
60	150	780		780 x 150 x 60	1950	4030618311157	AAA938c002	3022.261

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。