

SIMPLEX 的長柄大槌 · 橡膠成分/超塑性；帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄

3027.061



產品描述

SIMPLEX 3027系列提供複合橡膠/超塑材料的嵌件組合，是許多應用必不可少的夥伴，並且由於它是Halder最暢銷的組合，因此還提供了兩種大錘版本：頭部直徑D80mm，總重3,170g，總長80cm。(的尺寸產品還提供帶支座的橡膠入子)。較大的版本的頭部直徑為D100mm，總重量為5,350g，總長度為100cm。

中硬橡膠插入件 (3202系列) 具有超低磨損，衝擊緩衝和無味的特性，比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。

超塑性插入件 (3207系列) 比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。

外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。

長纖維和超耐用的山胡桃木手柄按人體工程學進行了上光和整形。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

產品特點:

- SIMPLEX八角錘與復合橡膠 (黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損) / 超塑性 (白色，中硬，非常耐用) 的插入件組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄，按人體工程學進行上光和整形。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D80mm (總重量3,170g) 和D100mm (總重量5,350g)。
- D80mm 的尺寸產品還提供帶支座的橡膠入子。

應用區域

園藝與景觀美化，鋪路的路邊石鑲嵌，設置擋土石，石造工程 / 樓梯設置，柵欄建造，驅動鋼製的楔子，鷹架結構，帳篷結構，木作業，組合屋結構，設置木屋架

材質

把手

- 胡桃木

入子 1

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸		GTIN	品號
			長 x 寬 x 高 [mm]			
60	150	700	800 x 150 x 60	[g] 1810	4030618311676	3027.061

應用範例







遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。