

## 促銷盒夢幻隊建設 · SIMPLEX 軟面錘 D80、具有「直立」/超塑性的橡膠組合物和 PICARD 採礦撬 BlackTec 3027s023



### 產品描述

此促銷盒「dreamteam construction」為您提供兩位真正的建築專家：  
SIMPLEX 軟面木槌 D80mm ( 商品編號 3027.280 ) 配有橡膠成分/超塑膠的嵌件組合，是 Halder 產品選擇中絕對最暢銷的產品。  
具有巧妙形狀的「直立式」橡膠嵌件使錘子能夠牢固地立在其頭上，減少彎腰的需要，從而以更符合人體工學和對背部友好的方式工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低磨損、衝擊緩衝和無味的特點，其使用壽命比傳統橡膠錘更長。  
超塑性嵌件比橡膠嵌件能夠產生更強大的衝擊力。  
所有零件均可更換/改裝，使其高效且環保。

PICARD 採礦雪撬 BlackTec® FS 328 ( 貨號 0032800-1250 ) 的頭部重量為 1,250 公克。它配有堅不可摧的三個零件手柄。除了確保巨大的穩定性外，內部玻璃纖維芯還可以抑制振動。頭部採用 PICARD 著名的優質鋼材鍛造而成，經過精心淬火和回火處理。碎裂和磨損因此減少到最低限度。

產品特點：


促銷盒 dreamteam construction 由兩位專家組成：SIMPLEX 軟面木槌和 PICARD 採礦雪撬 BlackTec®：

- 包括 SIMPLEX 軟面木槌 D80mm ( 商品編號 3027.280 )，搭配「Stand-Up」橡膠組合物 ( 黑色、中硬、衝擊緩衝、無味、低磨損 ) / 超塑膠 ( 白色、中硬、非常耐磨 ) 的插入組合耐用的 )。
- HALDER 建築/園藝和景觀美化領域最暢銷產品的進一步開發：具有“站立”功能的橡膠插件確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
- 所有零件均可更換/改裝，使其高效且環保。
- 輔以重 1,250 克的 PICARD 採礦滑撬 BlackTec® FS 328 ( 貨號 0032800-1250 )：
  - 三組分塑膠手柄，內部玻璃纖維芯，低振動。
  - 頭部黑色粉體塗層，耐腐蝕。
  - 由合金 PICARD 特種鋼製成，經過精心淬火和回火。
  - 表面經過磨削，邊緣倒角乾淨。
  - 橡膠握把表面。

### 應用區域

適用於建設

### 訂單資訊

尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	品號
257 x 97 x 534	4250	4030618313199	3027s023

應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。