

磁性支架 3688.003



產品描述

Halder 的磁性支架用作多功能和多功能支架，用於吹氣槍、電纜、管子、衣服、阻隔膠帶等。支架使連接/懸掛物品變得輕而易舉，無需將支架擰到位。

由塑料製成，堅固的支架擁有巨大的保持力，這要歸功於 6 塊釹磁鐵安裝在罐式磁鐵 (D65mm) 中。橡膠包裹的接觸面具有抗油性，可防止夾持面出現划痕。

特殊形狀提供兩用區域 (例如用於壓縮空氣槍和軟管) 並防止附著/懸掛的物品無意中滑落/滑脫。這樣可以確保工作場所安全並消除任何絆倒危險。

磁性支架單獨包裝在紙板箱中，紙板箱也可作為保護性產品包裝，提供安全信息和使用說明。該產品有藍色和黑色可供選擇。

產品特點:

- 多功能安裝，無需將固定器擰緊到位。
- 堅固的塑料設計
- 六個釹磁鐵產生巨大的夾持力 (D65mm)。
- 橡膠包裹的接觸表面具有耐油性，可防止刮擦保持表面。
- 特殊形狀可用於兩用區域。
- 帶有安全信息和使用說明的有吸引力的銷售包裝。
- 有藍色和黑色可供選擇。

應用區域

可以輕鬆地將吹塵槍、電線、衣物、隔離帶和其他用具固定住 / 掛上！

材質

- 磁鐵
- 永久磁鐵
- 本體
- 塑膠

更多資訊

注意事項

私人標籤版本可根據要求提供單獨的前表面 (貼紙)。
包裝單位 10 件 (訂貨數量)

訂單資訊

| d | 尺寸 | | 顏色 | 📦 [g] | GTIN | proflcl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | 品號 |
|----|-----|------|----|----------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | l | [mm] | | | | | | |
| 75 | 100 | | 黑色 | 250 | 4030618309901 | EAB489h002 | 21-02-08-13 | 3688.003 |

應用範例











遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。