

## SIMPLEX 軟面槌 · 橡膠成分，帶有“站立” / 尼龍；帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄 3028.282



### 產品描述

这款 SIMPLEX 槌的手柄很短。緊湊的形狀可防止閘杆末端撞到地上。SIMPLEX軟面槌D80mm配有復合橡膠/尼龍嵌件組合，可覆蓋廣泛的應用範圍，因此已廣泛用於金屬加工行業。Halder製造的這款暢銷產品現在已經得到了進一步的發展：具有“站立”（3202.2）形狀的橡膠嵌件具有獨特的造型，使錘子可以牢固地站立在其頭部上，並減少了彎腰的需要，從而可以以更符合人體工程學和背部友善的方式進行工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低的耐磨性，衝擊緩衝性和無臭味，比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。尼龍嵌件（3208系列）具有出色的抗衝擊性能，並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且非常均勻的材料組成。因此，與注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下溫度下也不會崩刃。此外，它還耐油脂。外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。形狀符合人體工程學的高質量減震木質把手極短，在握把部位塗有雙層漆，因此不易污染。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

#### 產品特點:

Halder 伍全最暢銷產品的進一步發展：具有“立式”（3202.280）的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。

SIMPLEX D80mm 軟面槌，帶有“立式”和由復合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/ 尼龍（白色，堅硬，非常耐磨，即使在子麵板上也不會碎裂）的插入組合 - 零溫度，耐油脂。

把手極短，不會敲擊把手末端。

鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。

高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。

所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。

### 應用區域

鋒利邊緣的工件組裝，外殼組裝，工廠建設，廳堂建造，鋼結構，展場搭建，維修與保養工作

### 材質

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡膠，黑色，帶有“站立”功能
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑（即使溫度低於0）
- 油和油脂抗性

外殼

- 鑄鐵

### 訂單資訊

Ø	—	—	尺寸	把手版本	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
			長 x 寬 x 高 [mm]						
80	175	325	325 x 175 x 80	超短	2830	4030618312987	AAA905c002	21-04-09-16	3028.282

## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。