

SIMPLEX 軟面槌 · TPE-軟；帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄

3701.060



產品描述

SIMPLEX 3701 系列兩側均配有藍色 TPE 軟嵌件 (3201 系列)。
該插件是 SIMPLEX 系列中最柔軟的插件，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠錘不同，它不會留下任何不必要的黑色污點。

由於壁厚和支柱加大，黑色強化鑄鐵外殼提供了更大的穩定性。重量的增加確保了更大的衝擊力。

玻璃纖維手柄極為堅固耐用，具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工學，並配有防滑手柄。它具有光滑的表面並且是無機的（對濕氣不敏感）。

符合智慧型SIMPLEX原理，所有組件均可更換且可改裝。這意味著金錢和資源的節省。

此版本的尺寸範圍為 D30mm 至 D80mm。

產品特點：

- SIMPLEX軟面槌球的兩側均帶有TPE軟質插入物（藍色，柔軟，無損傷，強烈的衝擊緩衝）。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D80mm的尺寸。

應用區域

對於非常精密的材料，園藝與景觀美化，地板貼磚，天然石材設置，傢俱組裝，石牆建造，窗戶與門的結構，接合作業

材質

把手

- 玻璃纖維套上橡膠把手

入子

- TPE 軟，藍色
- 不毀損的
- 軟的

外殼

- 強化鑄鐵，黑色

訂單資訊

Ø	尺寸	長 x 寬 x 高	重量	GTIN	proficl@ss	ecl@ss 10.1	品號	
	[mm]		[g]		5.0			
60	150	410	410 x 150 x 68	1710	4030618303350	AAA905c002	21-04-09-16	3701.060

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。