

SIMPLEX 的長柄大槌 · 超塑性/軟金屬；帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄

3079.081



產品描述

3079系列的SIMPLEX八角錘配有超塑/軟金屬嵌件組合。
超塑性插入件（3207系列）比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。
銀色軟金屬插入件（3209系列）由鋁製成，堅硬，耐熱，可替代經典的鉛錘。
外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。
長纖維和超耐用的山胡桃木手柄按人體工程學進行了上光和整形。
按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
這款大鐵鎚的總重量和總長度分別為3,650g和80cm，尺寸為D80mm。

產品特點:

- SIMPLEX八角錘與超塑性（白色，中等硬度，非常耐用）/軟金屬（銀色，堅硬，耐熱）的嵌件組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄，按人體工程學進行上光和整形。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D80mm（總重量3,650g）。

應用區域

高度衝擊，整平作業，模具結構，工廠建設，組裝，維修和保養作業

材質

把手

- 胡桃木

入子 1

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

入子 2

- 軟金屬，銀色
- 硬
- 耐熱
- 高度衝擊

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø	長	寬	尺寸 [mm]	長 x 寬 x 高	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
80	175	800		800 x 175 x 80	3665	4030618306436	AAA938c002	21-04-09-20	3079.081

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。