

## SIMPLEX 軟面槌 · 橡膠成分；鋁製外殼和優質木柄

3102.060



## 產品描述

SIMPLEX 3102系列的兩側均配有復合橡膠嵌件。這種中等硬度的橡膠嵌件（3202系列）絕對是最暢銷的產品。超低磨損，衝擊緩衝且無異味，與傳統的橡膠槌相比，它的使用壽命更長。

帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼，使用戶可以輕鬆施加和控制適當的衝擊力。這使得處理容易破裂的材料變得容易。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。

## 產品特點：

- SIMPLEX軟面槌在兩側均帶有復合橡膠內襯（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）。
- 帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼使用戶可以輕鬆地施加和控制適當的衝擊力（對易碎材料的理想工作）。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸從D30mm到D60mm。

## 應用區域

園藝與景觀美化，路面鋪砌，鋪路的路邊石鑲嵌，石造工程 / 樓梯設置，柵欄建造，鷹架結構，帳篷結構，組合屋結構，木作業，維護和維修工作

## 材質

## 把手

- 木材

## 入子

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

## 外殼

- 鋁

## 訂單資訊

Ø	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
60	150	405	405 x 150 x 60	980	4030618300397	AAA905c002	21-04-09-16	3102.060

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

## 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。