

## BASEPLEX 軟面錘 · 尼龍/醋酸纖維素，帶鋅壓鑄外殼和木柄

3968.040



## 產品描述

BASEPLEX 在代表產品線中的價格入門模型的同時，無疑符合 Halder 的高質量標準。

BASEPLEX 3968 系列包括醋酸纖維素/尼龍的插入組合。

紅色醋酸纖維素插入物既堅硬又耐油和油脂。

白色尼龍嵌件甚至比紅色尼龍嵌件略硬，而且還耐磨。

主體由優質鋅壓鑄件製成，帶有重擊保護器和技術先進的刀片支架。

木柄符合人體工程學並塗有清漆。

插件和手柄是可更換的。

該版本的尺寸範圍從 D25mm 到 D50mm。

產品特色：

- 帶有醋酸纖維素（紅色，堅硬，耐油和油脂）/尼龍（白色，耐磨）的插入組合的 BASEPLEX 軟面槌。
- 具有慣常 Halder 品質的產品線的價格輸入模型。
- 主體由優質鋅壓鑄製成，帶有一個過衝保護器和一個技術先進的刀片支架。
- 符合人體工程學的塗漆木手柄。
- 插件和手柄是可更換的。
- 尺寸從 D25mm 到 D50mm

## 應用區域

多用途的使用，適用於強烈的衝擊

## 材質

把手

- 木材

入子 1

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑 (即使溫度低於0)
- 油和油脂抗性

入子 2

- 醋酸纖維素，紅色
- 硬
- 油和油脂抗性

外殼

- 鋅壓鑄

## 訂單資訊

Ø			尺寸	長 x 寬 x 高		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
			[mm]						
40	107	325		330 x 103 x 40	510	4030618304166	AAA905c002	21-04-09-16	3968.040

應用範例









## 遵守

### 符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

### 包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。