

SIMPLEX 軟面槌 · TPE-軟/超塑性；鋁製外殼和優質木柄

3117.050



產品描述

SIMPLEX 3117系列可與TPE-soft / superplastic的嵌件組合一起使用。
藍色TPE-soft插件（3201系列）是SIMPLEX系列中最柔軟的插件，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同，它不會留下任何不希望黑色痕跡。
超塑性插入件（3207系列）比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼使用戶可以輕鬆施加和控制適量的衝擊力。這使得處理容易斷裂的材料變得輕而易舉。它還使軟面槌成為一種重量最小且易於攜帶的工具。
高品質的木質手柄可抑制振動並符合人體工程學，在抓握區域有雙層清漆，因此耐髒。
根據智能 SIMPLEX 原則，所有組件均可更換並可改裝。這轉化為節省資金和資源。
該版本的尺寸範圍從 D30mm 到 D60mm。

產品特色:

- SIMPLEX軟面槌具有TPE-軟（藍色，柔軟，無磨損）/超塑性（白色，中等硬度，非常耐用）的插入件組合。
- 帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼使用戶可以輕鬆地施加和控制適當的衝擊力（對易碎材料的理想工作）。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

應用區域

輕型/精密工件的定位與調整、木工工作、原型製作、門結構、家具組裝、撬動工作

材質

把手

- 木材

入子 1

- TPE 軟，藍色
- 不毀損的
- 軟的

入子 2

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼

- 鋁

訂單資訊

Ø	尺寸	長 x 寬 x 高	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號	
50	135	370	370 x 135 x 50	645	4030618302742	AAA905c002	21-04-09-16	3117.050

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。