

## SIMPLEX 軟面槌 · TPE-中/超塑性；鋁製外殼和優質木柄

3137.060



### 產品描述

SIMPLEX 3137系列可與TPE中/超塑性插入件組合使用。

灰色，中等硬度的TPE-中的插入件（3203系列）是一種熱塑性彈性體，不會留下任何顏色損傷，或者-與傳統的橡膠槌不同，不會留下任何不希望黑色損傷。它的硬度可與復合橡膠嵌件（3202系列）的硬度相媲美。

超塑性插入件（3207系列）比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼，使用戶可以輕鬆施加和控制適當的衝擊力。這也使軟面槌成為重量輕，易於攜帶的工具。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。

產品特點:

- SIMPLEX軟面槌具有TPE-中（灰色，中等硬度，無磨損）/超塑性（白色，中等硬度，非常耐用）的插入件組合。
- 帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼，使用戶可以輕鬆施加和控制適當的衝擊力。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

### 應用區域

地板貼磚，輕量/精密工件的定位和調整，接合作業，原型設計，門的結構，傢俱組裝

### 材質

把手

- 木材

入子 1

- TPE 中，灰色
- 不毀損的
- 中硬

入子 2

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼

- 鋁

### 訂單資訊

Ø	尺寸	長 x 寬 x 高	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
60	150	405	820	4030618304777	AAA905c002	21-04-09-16	3137.060

## 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。