

SIMPLEX 槌斧 · 與鑄鋼外殼和山核桃柄 EH 3007.



產品描述

Halder 的 SIMPLEX 劈錘將兩種工具合二為一，劈錘和具有最高專業品質的軟面槌，與單獨購買工具相比，可顯著節省成本。該產品的頂級質量已得到林業工作和林業技術委員會 (KWF) 的確認。由高級碳鋼製成的落錘劈裂刀片由於其車削鼻部可提供極高的劈裂作用。其 4,100 克的總重量和較高的頂部重量放大了這種效果。皮革切割保護可防止運輸過程中受傷。D60mm 的超塑性刀片是一種中等硬度的塑料刀片，由擠壓成型且極其均質的材料製成。因此，與註塑成型的塑料嵌件相比，它更耐磨、更耐用。在楔入木材時使用柔軟的一面完全消除了金屬碎片造成傷害的風險。更重要的是，塑料和鋁楔的使用壽命大大延長。外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供高水平的抗斷裂性。長纖維和超耐用的山核桃木手柄採用符合人體工程學的塗漆和造型。根據智能 SIMPLEX 原則，所有組件均可更換並可改裝。這轉化為節省資金和資源。

產品特點:

- 二合一工具：劈槌加軟面槌，比單獨購買工具便宜得多。
- 由高級碳鋼製成，落錘劈裂由於其車削鼻部而提供極高的劈裂作用。
- 由於採用 D60 毫米（白色、中等硬度且非常耐用）的超塑性插件，在楔入木材時不會受到金屬碎片的傷害。
- 顯著提高塑料和鋁楔的使用壽命。
- 輕柔地驅動木樁。
- 鑄鐵外殼，帶有集成手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 長纖維和超耐用的山核桃木手柄，塗漆和符合人體工程學的形状。
- 所有部件都可以更換/改裝，從而大大節省成本和資源。
- 包括皮革切割保護。
- 總重量為 4,100g。

應用區域

手動馬達木材採伐，有保護功能的鐵楔，提供安全及高品質的體驗，公尺木料的砍伐，使用楔子砍伐木材，木樁的衝擊，園藝與景觀美化

材質

把手

- 胡桃木

入子 1

- 分割嵌件是由高級碳鋼製作而成，其經過鍛造和硬化，且帶有車削鼻。
- 包括塑料插座
- 包括皮革切割保護

入子 2

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼

- 鑄鐵

組裝

只有超級塑膠錘頭（商品編號：3207.060）可以安裝於SIMPLEX劈裂槌上。
拆分刀片3210.160只能安裝在鑄鋼外殼3011.160！

更多資訊

更多產品

- 替換螺絲，用於 SIMPLEX 劈裂錘的外殼
- SIMPLEX 切割保護
- SIMPLEX 塑膠插槽

訂單資訊

Ø	尺寸 [mm]	尺寸 [mm]	尺寸 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1 21-04-09-02	品號
								3007.160
60	224	900	65	4100	4030618303091	EAB897c006	21-04-09-02	3007.160

應用範例





遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。