

SIMPLEX鑄鋼外殼

EH 3011.



產品描述

SIMPLEX鑄鋼外殼 (3011系列) 是Halder產品選擇中使用最廣泛的外殼。它帶有一個集成的手柄保護套，可以在發生誤擊時保護手柄。外殼堅固且具有減振效果，非常耐用，並具有出色的抗斷裂性-尤其要歸功於其耐磨的粉末塗層。該外殼可用於SIMPLEX軟面槌，尺寸從D30mm到D140mm不等。修改後的版本也可與SIMPLEX劈刀軸和SIMPLEX劈刀結合使用。

產品特點:

- SIMPLEX鑄鋼外殼
- 帶有集成的手柄保護套
- 優異的抗斷裂性
- 無屑
- 減震
- 帶有耐磨粉末塗料
- 非常耐用
- Halder暢銷品
- 適用於D30mm和D140mm之間的SIMPLEX軟面槌，也可作為SIMPLEX劈刀軸和SIMPLEX劈刀的特殊版本。

材質

外殼

- 鑄鐵

更多資訊

注意事項

包含螺絲，螺帽和彈簧華司。

更多產品

- 替換螺絲, SIMPLEX鑄鋼外殼

訂單資訊

Ø	尺寸		[g]	GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
	長 x 寬 x 高 [mm]						
30	52 x	32 x 61	225	4030618301295	EAB585c005	21-04-92-30	3011.030
40	62 x	43 x 76	420	4030618301301	EAB585c005	21-04-92-30	3011.040
50	74 x	54 x 98	725	4030618301318	EAB585c005	21-04-92-30	3011.050
60	74 x	32 x 109	975	4030618301325	EAB585c005	21-04-92-30	3011.060
80	90 x	85 x 146	1785	4030618301332	EAB585c005	21-04-92-30	3011.080
100	105 x	100 x 192	3550	4030618301349	EAB585c005	21-04-92-30	3011.100
125/140	114 x	128 x 226	5370	4030618301356	EAB585c005	21-04-92-30	3011.125

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。