

SIMPLEX 軟面槌 · TPE-軟/TPE-中；帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄
EH 3013.

產品描述

這款 SIMPLEX 軟面木槌配有超短手柄。緊湊的設計可防止手柄末端接觸地面 - 例如在鋪路工作期間。

SIMPLEX 3013 系列可提供 TPE-soft / TPE-mid 插入組合。兩種嵌件都是熱塑性彈性體，不會留下任何顏色污損或 - 與傳統橡膠槌不同 - 任何不受歡迎的黑色污損。

藍色 TPE 軟襯墊 (3201 系列) 是 SIMPLEX 系列中最柔軟的襯墊，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。

灰色、中等硬度的 TPE-mid 插入件 (3203 系列) 可提供與復合橡膠插入件 (3202 系列) 相比更強大的衝擊力。

外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。

形狀符合人體工程學的高質量減震木質把手極短，在握把部位塗有雙層漆，因此不易污染。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

應用區域

天然石材設置，石造工程 / 樓梯設置，石牆建造，傢俱組裝，窗戶與門的結構，接合作業，設置預製牆，放置木條

材質

把手

- 木材

入子 1

- TPE 軟，藍色
- 不毀損的
- 軟的

入子 2

- TPE 中，灰色
- 不毀損的
- 中硬

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	把手版本	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
60	160	280	280 x 150 x 60	超短	1366	4030618314097	AAA905c002	21-04-09-16	3013.062
80	175	325	325 x 175 x 80	超短	2660	4030618312895	AAA905c002	21-04-09-16	3013.082

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。