

## SIMPLEX 軟面槌 · 複合橡膠, 帶“站立”功能 / TPE-中; 鑄鐵外殼和優質木柄

EH 3023.



## 產品描述

SIMPLEX 3023系列可與TPE中/複合橡膠和“立式”襯套組合使用。

具有“立式”(3202.2)的中硬橡膠插件是Halder最暢銷產品的進一步發展。超低磨損,衝擊緩衝且無異味,與傳統的橡膠槌相比,它的使用壽命更長。其巧妙的外形使槌子可以牢固地站立在其頭部上,並減少了彎腰的需要,從而可以以更符合人體工程學和背部友善的方式進行工作。

灰色TPE-中的插入件(3203系列)可提供與黑色橡膠插入件相當的衝擊力。所不同的是,它不會留下任何不希望有的黑色污跡。

外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸。D80mm 版本還可以提供額外的短把手(3023.282)。

產品特點:

- Halder 最暢銷產品的進一步發展:具有“立式”(3202.2)的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
- SIMPLEX軟面槌,採用TPE-中(灰色,中硬,無磨損)/複合橡膠和“立式”(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)的嵌件組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質,減震,符合人體工程學的木柄;握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸。
- D80mm 版本還可以提供額外的短把手(3023.282)。

## 應用區域

園藝和景觀美化、鋪路、磚石和樓梯設置、天然石材設置

這把槌子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子,該入子已整合到外殼中。

## 材質

把手

- 木材

入子 1

- TPE 中,灰色
- 不毀損的
- 中硬

入子 2

- 合成橡膠,黑色,帶有“站立”功能
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

外殼

- 鑄鐵

## 訂單資訊

| Ø  |     |     | 尺寸             |      |      | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | 品號       |
|----|-----|-----|----------------|------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
|    |     |     | 長 x 寬 x 高      | [mm] |      |               |                   |             |          |
| 60 | 150 | 405 | 405 x 150 x 60 |      | 1570 | 4030618311096 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3023.260 |
| 80 | 175 | 490 | 490 x 175 x 80 |      | 2875 | 4030618312406 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3023.280 |

## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單.

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質, 例如鈿、錫、金或鎢。