

SIMPLEX 軟面槌 · TPE-mid/橡膠組合物；帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄
EH 3023.

產品描述

這款 SIMPLEX 軟面木槌配有超短手柄。緊湊的設計可防止手柄末端接觸地面 - 例如在鋪路工作期間。

SIMPLEX 3023 系列可配備 TPE-mid/橡膠組合物的插入件組合。

中硬橡膠嵌件 (3202 系列) 具有超低磨損、衝擊緩衝和無味等特點，使用壽命比傳統橡膠錘更長。

灰色 TPE-mid 嵌件 (3203 系列) 可提供與黑色橡膠嵌件相當的衝擊力。不同之處在於它不會留下任何不必要的黑色污點。

外殼由鑄鐵製成，並配有整合式手柄保護套，可提供高水準的抗斷裂性。

高品質超短木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形状，握持區域塗有雙層清漆，因此耐髒。

符合智慧型SIMPLEX原理，所有組件均可更換且可改裝。這意味著金錢和資源的節省。

產品特點：

- SIMPLEX D80mm 軟面槌，採用TPE-mid (灰色，中硬，無磨損) / 複合橡膠 (黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損) 的嵌件組合。
- 把手極短，不會敲擊把手末端。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆 (耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。

應用區域

園藝和景觀美化、鋪路、磚石和樓梯設置、天然石材設置

材質

把手

- 木材

入子 1

- TPE 中，灰色
- 不毀損的
- 中硬

入子 2

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

| Ø | 尺寸 | 長 x 寬 x 高 | 把手版本 | 重量 [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | 品號 |
|----|-----------|----------------|------|--------|---------------|----------------|-------------|----------|
| | [mm] | | | | | | | |
| 80 | 175 325 | 325 x 175 x 80 | 超短 | 2725 | 4030618312918 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3023.082 |

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。