

SIMPLEX 軟面槌 · 複合橡膠, 帶“站立”功能 / 塑料; 鑄鐵外殼和優質木柄 EH 3026.



產品描述

SIMPLEX軟面槌D60mm帶有複合橡膠/塑料嵌件組合, 是Halder的最暢銷產品之一, 現已進行了改型:

具有“豎立”(3202.260)形狀的橡膠嵌件具有獨特的造型, 使錘子可以牢固地站立在其頭部上, 並減少了彎腰的需要, 從而可以以更符合人體工程學和背部友善的方式進行工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低的耐磨性, 衝擊緩衝性和無臭味, 比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。

紅色的塑料插件(3206系列)堅硬, 還耐油和油脂。這種刀片組合涵蓋了廣泛的應用範圍。

外殼由鑄鐵製成, 帶有集成的手柄保護套, 可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型, 在握把區域具有雙層清漆, 因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理, 所有組件都是可更換的, 可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。此版本的尺寸為D60mm。也可以作為大鐵錘(3026.261)使用。

產品特點:

- Halder最暢銷產品的進一步發展: 具有“立式”(3202.260)的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
- SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠與“立式”(黑色, 中硬, 衝擊緩衝, 無味, 低磨損)/塑料(抗紅, 硬, 耐油和耐油脂)的嵌件組合製成。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質, 減震, 符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新, 從而大大節省了成本和資源。
- 可提供D60mm尺寸和大鐵錘(3026.061)。
- Halder在各種應用中都是最暢銷的產品。

應用區域

汽車和卡車行業的組裝與維修, 凹陷移除, 保養作業, 鷹架結構, 帳篷結構, 組合屋結構, 木工作業

這把錘子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子, 該入子已整合到外殼中。

材質

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡膠, 黑色, 帶有“站立”功能
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2

- 塑膠, 紅色
- 硬
- 油和油脂抗性
- 多功能的

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
60	150	405	405 x 150 x 60	1530 [g]	4030618311102	AAA905c002	21-04-09-16	3026.260

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。