

## SIMPLEX 軟面槌 · 橡膠成分/塑料；鑄鐵外殼和優質木柄 EH 3026.



### 產品描述

SIMPLEX 系列 3026 具有橡膠組合物/塑膠的嵌件組合，是 Halder 最暢銷的產品之一。中硬橡膠嵌件（3202 系列）具有超低磨損、衝擊緩衝和無味等特點，使用壽命比傳統橡膠槌更長。

紅色塑膠嵌件（3206 系列）堅硬且耐油和油脂。此刀片組合涵蓋了廣泛的應用範圍。外殼由鑄鐵製成，並配有整合式手柄保護套，可提供高水準的抗斷裂性。

高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀，握持區域有雙層清漆，因此耐髒。

符合智慧型SIMPLEX原理，所有組件均可更換且可改裝。這意味著金錢和資源的節省。此版本的尺寸範圍為 D30mm 至 D60mm，尺寸為 D60mm，附橡膠嵌件和「立式」(3026.260)。

產品特點：

- SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/塑料（紅色，堅硬，耐油和耐油脂）的嵌件組合製成。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸範圍從D30mm到D60mm的大鐵錘，尺寸在D60mm，帶有橡膠襯套和“立式”。
- Halder在各種應用中都是最暢銷的產品。

### 應用區域

適用於輕型到中型任務、汽車和卡車行業的組裝和維修工作、凹痕去除、維護工作、鷹架建造、帳篷建造、預製房屋建造、木匠工作

### 材質

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損




入子 2

- 塑膠，紅色
- 硬
- 油和油脂抗性
- 多功能的

外殼

- 鑄鐵

### 訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
30	90	295	295 x 90 x 30	345	4030618300649	AAA905c002	21-04-09-16	3026.030
40	115	325	325 x 115 x 40	640	4030618300656	AAA905c002	21-04-09-16	3026.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1130	4030618300663	AAA905c002	21-04-09-16	3026.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1500	4030618300670	AAA905c002	21-04-09-16	3026.060

應用範例







## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。