

SIMPLEX 的長柄大槌 · 橡膠成分/軟金屬；帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄
EH 3029.

產品描述

3029系列的SIMPLEX八角錘配備了複合橡膠/軟金屬的嵌件組合。中硬橡膠插入件（3202系列）具有超低磨損，抗衝擊緩衝和無味的特性，比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。

銀色軟金屬插入件（3209系列）由鋁製成，堅硬，耐熱，可替代經典的鉛錘。

外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。

長纖維和超耐用的山胡桃木手柄按人體工程學進行了上光和整形。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。這把大鐵錘的總重和總長分別為3700g和80cm，有D80mm的尺寸。

產品特點：

- SIMPLEX八角錘與複合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/軟金屬（銀，硬，耐熱）的嵌件組合
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄，按人體工程學進行上光和整形。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D80mm（總重量3,700g）

應用區域

非常大的衝擊，整平作業，模具結構，工廠建設，組裝，維修和保養作業

材質

把手

- 胡桃木

入子 1

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2

- 軟金屬，銀色
- 硬
- 耐熱
- 高度衝擊

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

| Ø | | | 尺寸 長 x 寬 x 高 [mm] | | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | 品號 |
|----|-----|-----|-------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| 80 | 175 | 800 | 800 x 175 x 80 | 3710 | 4030618306429 | AAA938c002 | 21-04-09-20 | 3029.081 |

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。