

SIMPLEX 槌子入子 · 合成橡膠，黑色  
EH 3202.

## 產品描述

SIMPLEX複合橡膠嵌件（3202系列），其硬度約為 95 Shore A是中等硬度的刀片。這種黑色內襯具有超低的耐磨性，衝擊緩衝性和無臭味，比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。該暢銷產品的尺寸從D30mm到D100mm不等，尺寸為D60mm 和 D80mm，帶有“站立式”（3202.2）。

產品特點:

- SIMPLEX複合橡膠插件
- 黑色的
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 超低磨損
- 尺寸範圍從D30mm到D100mm，尺寸為D60mm 和 D80mm，帶有“站立”功能。
- Halder暢銷品

## 應用區域


園藝與景觀美化，路面鋪砌，鋪路的路邊石鑲嵌，石造工程 / 樓梯設置，柵欄建造，鷹架結構，帳篷結構，組合屋結構，木作業，維護和維修工作

## 材質

入子

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

## 訂單資訊

Ø	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
30	37 x 32 x 33	30	4030618300960	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3202.030</a>
40	45 x 40 x 40	65	4030618300977	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3202.040</a>
50	55 x 55 x 55	125	4030618300984	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3202.050</a>
60	65 x 66 x 66	205	4030618300991	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3202.060</a>
80	89 x 91 x 71	430	4030618301004	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3202.080</a>
100	70 x 100 x 100	600	4030618310266	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3202.100</a>

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

## 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。