

SIMPLEX高品質木柄・用於帶有鑄造鋼外殼或鋁外殼的 SIMPLEX 軟面槌
EH 3244.

產品描述

3244 系列的 SIMPLEX 木手柄與帶有鑄鐵或鋁製外殼的 SIMPLEX 軟面木槌相結合，尺寸範圍為 D30mm 至 D80mm。

這些高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀，在握持區域具有雙層清漆，因此耐髒。它們的形狀確保 SIMPLEX 比普通橡膠錘更適合使用者的手部輪廓。

對於直徑 80 毫米的軟面木槌，也提供超短手柄（貨號 3244.082）。

符合智慧SIMPLEX原理，所有組件均可改裝。這意味著金錢和資源的節省。

產品特點:

- 適用於SIMPLEX軟面槌的優質SIMPLEX木柄，鑄鋼或鋁製外殼，尺寸從D30mm到D80mm。
- 減震。
- 符合人體工程學。
- 握把區域塗有雙層清漆（耐髒）。
- 長纖維，超耐用。
- 安全相關（不會一分為二）。
- 可以進行改裝，從而大大節省了成本和資源。
- D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3244.082)。

材質

把手

- 木材

更多資訊

更多產品

- SIMPLEX鑄鋼外殼
- SIMPLEX鋁外殼

訂單資訊

Ø	← →	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
30	260	260 x 27 x 27	65	4030618301455	EAC428c022	21-04-91-06	3244.030
40	275	275 x 29 x 29	100	4030618301462	EAC428c022	21-04-91-06	3244.040
50	310	310 x 29 x 32	130	4030618301479	EAC428c022	21-04-91-06	3244.050
60	335	335 x 37 x 37	150	4030618301486	EAC428c022	21-04-91-06	3244.060
80	395	395 x 37 x 32	255	4030618301493	EAC428c022	21-04-91-06	3244.080

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。