

宣傳箱夢幻隊維護 · SUPERCRAFT 山核桃木柄軟面槌和 BASEPLEX 軟面槌，醋酸纖維素/尼龍 EH 3366.



產品描述

Halder 的 DREAMTEAM MAINTENANCE 促銷盒提供了兩種理想的軟面槌，用於敲擊鋼材和鈹金加工。許多維修工作可以毫無後顧之憂地進行：


使用頭部直徑為 D40mm 的無回彈 SUPERCRAFT 軟面槌（品號 3366.040），由於回彈減少，衝擊能量得到最佳利用。這允許非常強大但同時聯合溫和和降噪的打擊。完全消除了金屬碎片的危險。可更換刀片提供出色的衝擊質量，並保證將最大強度與獨特的耐用性相結合。符合人體工程學的形狀、塗漆和超穩定的山核桃木手柄具有減震效果。

BASEPLEX 軟面槌 D30mm（品號 3968.030）比 SUPERCRAFT 軟面槌小一號。它包含醋酸纖維素/尼龍的插入組合。紅色醋酸纖維素插入物既堅硬又耐油和油脂。白色尼龍嵌件甚至比紅色尼龍嵌件略硬，而且還耐磨。主體由優質鋅壓鑄件製成，帶有重擊保護裝置和技術先進的刀片支架。木柄符合人體工程學並塗有清漆。插件和手柄是可更換的。

超值盒內含 2 個 Halder 頂級建議，用於敲擊金屬/鈹金，其中包含：

- 山核桃木柄 D40mm 的無回彈 SUPERCRAFT 軟面木槌（貨號 3366.040）。
 - 提供更強大的打擊力、隔音效果並且對關節溫和。
 - 沒有金屬碎片的危險。
 - 可更換的特殊尼龍嵌件具有最大強度。
 - 減震、符合人體工學形狀、非常穩定且塗漆的山核桃木手柄。
 - 手柄保護套可作為重擊保護器。
- BASEPLEX 軟面槌 D30mm（貨號 3968.030），配有醋酸纖維素（紅色、硬質、耐油和油脂）/ 尼龍（白色、耐磨）組合刀片。
 - 主體由優質鋅壓鑄件製成，並配有重擊保護器和技術先進的刀片支架。
 - 符合人體工學的塗漆木手柄。
 - 插件和手柄是可更換的。

訂單資訊

尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	品號
130 x 50 x 400	1100	4030618311874	3366s001

應用範例

