

BLACKCRAFT 汽車促銷盒 · BLACKCRAFT 軟面木槌 D60 加磁性支架 EH 3379.



產品描述

BLACKCRAFT 汽車促銷盒不僅包含帶有聚氨酯塗層的無回彈 BLACKCRAFT 軟面木槌，還配有 HALDER 的磁力支架，透過六塊鉸磁鐵產生高吸力。

BLACKCRAFT 木槌 D60 因其管狀頭部和鋼丸填充而被歸類為無反彈軟面木槌。

由此產生的效果是，當木槌的接觸面撞擊工件時，鋼丸的能量傳遞有輕微的延遲。減少的回彈使得衝擊能量能夠以完美的效率被吸收。

其結果是產生異常巨大的衝擊力 此外，與普通鋼錘相比，BLACKCRAFT 軟面錘可大大提高工作安全性、減少關節壓力並提高噪音抑制效果。

BLACKCRAFT 完全覆蓋有聚氨酯塗層。除了保持軟面木槌免受腐蝕之外，該塗層還可以保護工件，防止刮傷以及誤擊時產生火花，並具有額外的減振效果。衝擊側的厚聚氨酯層確保了較長的使用壽命。

HALDER 的磁性支架可作為吹氣槍、電纜、管子、衣服、隔離帶等的多功能支架。


該支架使連接/懸掛物品變得輕而易舉，無需將支架擰到位。堅固的支架由塑膠製成，由於罐狀磁鐵 (D65mm) 中裝有 6 個鉸磁鐵，因此具有巨大的保持力。橡膠包裹的接觸面具有耐油性，可防止固定面出現刮痕。

特殊的形狀提供了雙重用途區域 (例如用於壓縮空氣槍和軟管)，並防止連接/懸掛的物品無意中滑落/滑脫。這可以確保工作場所的安全並消除任何絆倒危險。

應用區域

汽車和卡車行業的組裝與維修，更換被刺破的輪胎，車本體建造，凹陷移除，輕量 / 精密工件的定位和調整，整平作業，板金成形，保養作業，處理具有敏感表面的組件

訂單資訊

尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
125 x 90 x 405	2000	4030618314004	AAA905c002	21-04-09-16	3379s004

應用範例





遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。