

SIMPLEX 的長柄大錘 · 超塑性；帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄
EH 3707.

產品描述

3707系列的SIMPLEX八角錘的每一側都配有超塑插件。
 這款Halder暢銷產品是中硬塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與註塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。
 黑色的增強型鑄鋼外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。重量的增加確保更大的衝擊力。
 玻璃纖維手柄極其堅固耐用，具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工程學，並包括防滑手柄。它具有光滑的表面，並且是無機的（對濕氣不敏感）。
 按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
 這款八角錘的總重量和總長度分別為3,480g和80cm，可提供D80mm的尺寸。

產品特點:

- SIMPLEX八角錘的兩側均帶有超塑插件（白色，中等硬度，非常耐用）。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量來增加衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D80mm（總重量3,480g）。

應用區域

園藝與景觀美化，鋪路的路邊石鑲嵌，柵欄建造，驅動鋼製的楔子，鷹架結構，帳篷結構，木作業

材質

把手

- 玻璃纖維套上橡膠把手

入子

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼

- 強化鑄鐵，黑色

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
80	175	800	800 x 175 x 80	3480	4030618304845	AAA938c002	21-04-09-20	3707.081

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈹、錫、金或鎢。