

SIMPLEX加強鑄鋼外殼
EH 3711.

產品描述

由於其增大的壁厚和支柱，加固的SIMPLEX鑄鋼外殼（3711系列）提供了所需的出色穩定性，尤其是在用SIMPLEX銅插件完成的工作中。重量的增加確保更大的衝擊力。它帶有一個集成的手柄保護套，可以在發生誤擊時保護手柄。外殼堅固且具有減震效果，非常耐用，並具有出色的抗斷裂性-尤其要歸功於其耐磨的粉末塗層。黑色外殼適用於SIMPLEX軟面槌，尺寸從D30mm到D80mm不等。只能在增強的鑄鋼外殼中安裝玻璃纖維手柄！

產品特點:

- 加強型SIMPLEX鑄鋼外殼（黑色）
- 壁厚和支柱
- 穩定性好
- 也適合與SIMPLEX銅插件一起使用
- 帶有集成的手柄保護套
- 優異的抗斷裂性
- 無碎屑
- 減震
- 帶有耐磨粉末塗料
- 非常耐用
- 適用於D30mm至D80mm的SIMPLEX軟面槌
- 只能在增強的鑄鋼外殼中安裝玻璃纖維手柄！

材質

- 外殼
- 強化鑄鐵，黑色

組裝


只有玻璃纖維把手能安裝在強化鑄鐵外殼。

更多資訊

注意事項

包含螺絲，螺帽和彈簧華司。

訂單資訊

Ø	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
30	60 x 32 x 52	265	4030618301400	EAB585c005	21-04-92-30	3711.030
40	75 x 45 x 63	530	4030618301417	EAB585c005	21-04-92-30	3711.040
50	95 x 54 x 75	785	4030618301424	EAB585c005	21-04-92-30	3711.050
60	107 x 63 x 74	1025	4030618301431	EAB585c005	21-04-92-30	3711.060
80	145 x 85 x 80	2160	4030618301448	EAB585c005	21-04-92-30	3711.080

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。